



## Dados do pedido

Número do pedido	335620 16
GTIN	4045197152794
Classe de artigo	32H

## Descrição

### Modelo:

Rigid quick-change tapping collets **with** safety clutch.

## Descrição técnica

Ø da haste da broca de roscar	16 mm
Quadrado da haste	12 mm
Área da broca de roscar	M6 – M20
Ø exterior D	50 mm
Ø da haste d	31 mm
Comprimento de ligação L	35 mm
Projeção H	34 mm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

