



Dados do pedido

Número do pedido	082100 30
GTIN	4003008047004
Classe de artigo	04C

Descrição

Modelo:

Ferros de soldar industriais duráveis com **pontas de solda permanentes Ersadur** (30 vezes a vida útil de pontas de solda de cobre convencionais). **Tempo de aquecimento 3 min.** (tam. 300 aprox. 5 min.). Cabo de alimentação de 1,5 m de borracha (PVC no tam. 30). **Com suporte** (não no tam. 30). Ferro de soldar Ersa comprovado com disco de suporte encaixável.

Descrição técnica

Peso sem cabo de alimentação	80 g
Potência de aquecimento	30 W
Largura da ponta de solda	3,1 mm
indicador para secções transversais de Cu de até	2,5 mm ²
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos	380 °C
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Ferro de soldar

Acessórios

Ponta de solda Designação do fabricante 32KD	082400 32KD
Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática	082355
Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1	082365 1

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø
do fio de solda 1,5

082365 1,5