

**Mandril de superfície, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	308502 14
GTIN	4045197486059
Classe de artigo	31C

**Descrição****Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

**Acessórios especiais:**

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

**Instrução:**

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

**Descrição técnica**

Ø de fixação D <sub>1</sub>	14 mm
Projeção medida A	60 mm
Ø exterior D	44 mm
Alojamento	PSC 63 curto

Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

---

## Acessórios

Extensão PSC-63/PSC-63 Medida A 100	318896 100
Extensão PSC-63/PSC-63 Medida A 60	318896 60