

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319191 40
GTIN	4045197624925
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Legenda:**Vantagens com GARANT Eco:**

Apara em espiral plana para uma excelente remoção de aparas, em vez de aparas enroladas longas e emaranhadas

Quase nenhum sinal de desgaste após o teste.

A medição da rugosidade mostra superfícies lisas.

Utilização:

Concebido para utilização normal ou suspensa graças ao dentado duplo.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrição técnica

h_6	48 mm
b_1	130 mm
Largura da haste b_3	43 mm

b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Ø da haste d_1	40 mm
Tipo de produto	Alojamento múltiplo VDI