

 kurtz ersa

Dados do pedido

Número do pedido	082100 80
GTIN	4003008069471
Classe de artigo	04C

Descrição

Modelo:

Ferros de soldar industriais duráveis com **pontas de solda permanentes Ersadur** (30 vezes a vida útil de pontas de solda de cobre convencionais). **Tempo de aquecimento 3 min.** (tam. 300 aprox. 5 min.). Cabo de alimentação de 1,5 m de borracha (PVC no tam. 30). **Com suporte** (não no tam. 30).

Descrição técnica

Peso sem cabo de alimentação	220 g
Potência de aquecimento	80 W
indicador para secções transversais de Cu de até	4 mm ²
Largura da ponta de solda	4,8 mm
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos	410 °C
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Ferro de soldar

Acessórios

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1,5	082365 1,5
Ponta de solda Designação do fabricante 82JD	082400 82JD
Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática	082355

Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø
do fio de solda 1

082365 1