

Mandril de contração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 3mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308568 3 |
| GTIN | 4045197486332 |
| Classe de artigo | 31C |

Descrição**Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Instrução:

Não é possível o ajuste do comprimento.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Projeção medida A | 80 mm |
| Ø de fixação D ₁ | 3 mm |
| Ø exterior D | 17 mm |
| Alojamento | PSC 63 curto |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 μm |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Estratégia de maquinagem | HSC |
| Tipo de produto | Mandril de contração |

Acessórios

| | |
|---|--------------|
| Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 3-5,9 | 354235 3-5,9 |
| Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 3-5,9 | 354236 3-5,9 |
| Unidade de refrigeração Tipo CU1 | 354215 CU1 |
| Armário de base | 354290 |
| Aparelho de contração Tipo SU1 | 354210 SU1 |
| Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 3-5 | 354240 3-5 |