

## Pino de aperto 45° vedado, com perfuração, indicado para cone SK: 30



### Dados do pedido

Número do pedido	308765 30
GTIN	4045197648020
Classe de artigo	32Z

### Descrição

#### Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

#### Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **JIS B 6339** (MAS-BT)/ **ISO 7388-2**.

#### Instrução:

**Vedado** – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

### Descrição técnica

indicado para cone SK com código de cor	SK 30
L <sub>1</sub>	23 mm
Rosca M	M12
binário de aperto máximo	20 Nm
Ø da cabeça D <sub>1</sub>	11 mm
indicado para cone SK	30
Comprimento total L	43 mm
Ø do colar D	16,5 mm

Tamanho da chave	13 mm
Propriedades do furo	com perfuração
Norma para pino de aperto	MAS 403
Tipo de produto	Pinos de aperto

---

## Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 30	308835 30
--	-----------