

**Mandril de contração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 18mm****Dados do pedido**

Número do pedido	308568 18
GTIN	4045197471857
Classe de artigo	31C

**Descrição****Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

**Utilização:**

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

**Acessórios especiais:**

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

**Descrição técnica**

Ø de fixação D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Projeção medida A	85 mm
Ø exterior D	42 mm
Alojamento	PSC 63 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354236 16,1-22
Armário de base	354290
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 12-20	354240 12-20
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 16,1-22	354235 16,1-22