

Mandril de contração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	308568 5
GTIN	4045197486356
Classe de artigo	31C

Descrição**Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Instrução:

Não é possível o ajuste do comprimento.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	5 mm
Projeção medida A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Alojamento	PSC 63 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Armário de base	354290
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 3-5	354240 3-5
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1