

**Mandril de contração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	308568 6
GTIN	4045197471796
Classe de artigo	31C

**Descrição****Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

**Utilização:**

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

**Acessórios especiais:**

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

**Descrição técnica**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Projeção medida A	80 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Alojamento	PSC 63 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

## Acessórios

Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Adaptador de arrefecimento longo 4,5° para Ø de fixação 6-9	354236 6-9
Adaptador de arrefecimento curto 4,5° para Ø de fixação 6-9	354235 6-9
Armário de base	354290
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Disco intercambiável para bobina SU1 para Ø de fixação 6-12	354240 6-12