

Pinos de aperto Forma B, com perfuração, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

Número do pedido	308640 40
GTIN	4045197150967
Classe de artigo	31Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

- Para ferramentas com haste cônica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
- Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Instrução:

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

Rosca M	M16
Comprimento total L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Ø do colar D	22,5 mm
binário de aperto máximo	50 Nm
Ø da cabeça D ₁	18,95 mm

indicado para cone SK	40
indicado para cone SK com código de cor	SK 40
Propriedades do furo	com perfuração
Norma para pino de aperto	ISO 7388
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
--	-----------