

Pino de aperto especial com rosca interior, com perfuração, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

Número do pedido	308740 40
GTIN	4045197151063
Classe de artigo	32Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto. Nenhuma chave de aperto adequada disponível.

Descrição técnica

Rosca interior	M16
indicado para cone SK com código de cor	SK 40
Ø da cabeça D ₁	21,1 mm
Rosca M	M16
indicado para cone SK	40
L ₁	25,1 mm

Ø do colar D	25,1 mm
Comprimento total L	53 mm
binário de aperto máximo	50 Nm
Profundidade de rosca interior	17 mm
Tamanho da chave	22 mm
Propriedades do furo	com perfuração
Tipo de produto	Pinos de aperto