

Mandril de contração, PSC 63 curto, Ø de fixação D1: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	308568 12
GTIN	4045197471826
Classe de artigo	31C

Descrição**Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	12 mm
Projeção medida A	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø exterior D	32 mm
Alojamento	PSC 63 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Disco intercambiável para bobinaSU1 para Ø de fixação 6-12	354240 6-12
Armário de base	354290
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Adaptador de arrefecimento curto4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354235 9,1-12
Adaptador de arrefecimento longo4,5° para Ø de fixação 9,1-12	354236 9,1-12