

Pino de aperto 60° vedado, com perfuração, indicado para cone SK: 30



Dados do pedido

Número do pedido	308785 30
GTIN	4045197648044
Classe de artigo	32Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **JIS B 6339** (MAS-BT)/ **ISO 7388-2**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

Rosca M	M12
indicado para cone SK	30
L ₁	23 mm
Ø da cabeça D ₁	11 mm
Comprimento total L	43 mm
Ø do colar D	16,5 mm
indicado para cone SK com código de cor	SK 30
binário de aperto máximo	20 Nm

Tamanho da chave	13 mm
Propriedades do furo	com perfuração
Norma para pino de aperto	MAS 403
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 30	308835 30
--	-----------