

Pino de aperto 45° vedado, sem furo, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308760 40 |
| GTIN | 4045197151087 |
| Classe de artigo | 32Z |

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **JIS B 6339** (MAS-BT)/ **ISO 7388-2**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Rosca M | M16 |
| indicado para cone SK com código de cor | SK 40 |
| L ₁ | 35 mm |
| Comprimento total L | 60 mm |
| indicado para cone SK | 40 |
| binário de aperto máximo | 50 Nm |
| Ø da cabeça D ₁ | 15 mm |
| Ø do colar D | 23 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Tamanho da chave | 19 mm |
| Propriedades do furo | sem furo |
| Norma para pino de aperto | MAS 403 |
| Tipo de produto | Pinos de aperto |

Acessórios

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 | 308820 40 |
| Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40 | 308835 40 |
| Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 | 308825 40 |