

Suporte de barras de mandrilar esquerda, PSC, Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 50/11-90mm



Dados do pedido

Número do pedido	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Classe de artigo	36D

Descrição

Instrução:

Encomendar o **bico HP** n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Distância entre pontas dos eixos f	17 mm
Projeção medida A	90 mm
Tamanho da placa	11
Peça sobresselente	S05
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	32 mm
Ø da haste	50 mm
Comprimento útil L _N	70 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Tipo de produto	Suporte de barras de mandrilar