

## Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 100/16



### Dados do pedido

Número do pedido	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Classe de artigo	33A

### Descrição

#### Modelo:

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

#### Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

#### Norma:

**DIN 238**

### Descrição técnica

Comprimento da cabeça de perfuração aberta	80 mm
Cone para mandril	B 16
Ø máximo do cone para mandril	15,733 mm
Tipo	100/16
Área de aperto	0,5 - 10 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	91,5 mm
Ø exterior	43 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

