

**Garant****Bucha autorroscante com mordentes de aperto com revestimento de diamante, Tipo: 130****Dados do pedido**

Número do pedido	341050 130
GTIN	4045197191564
Classe de artigo	31K

**Descrição****Versão:**

Com **mordentes de aperto revestidos a diamante**, de fixação automática.

**Utilização:**

Particularmente adequado **para fixar brocas de metal duro** (grupo 12), bem como **brocas com haste rígida**. Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

**Norma:**

**DIN 238**

**Nota:**

Utilizar hastes de encaixe de precisão n.º 342600.

**Descrição técnica**

Ø máximo do cone para mandril	15,733 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	103 mm
Cone para mandril	B 16
Tipo	130
Área de aperto	1 - 13 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	91 mm

Ø exterior

50 mm

Tipo de produto

Bucha sem chave