

## Suporte de barras de mandril esquerda, PSC, Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 63/15-180mm



### Dados do pedido

Número do pedido	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Classe de artigo	36D

### Descrição

#### Instrução:

Encomendar o **bico HP** n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.  
Pinos de aperto PSC a pedido.

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Projeção medida A	180 mm
Peça sobresselente	P05
Ø mínimo do furo prévio D <sub>1</sub> mín.	50 mm
Tamanho da placa	15
Ø da haste	63 mm
Comprimento útil L <sub>N</sub>	158 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	esquerda
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Tipo de produto	Suporte de barras de mandrilar