

Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 160/18



Dados do pedido

Número do pedido	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Classe de artigo	33A

Descrição

Modelo:

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descrição técnica

Comprimento da cabeça de perfuração aberta	95,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	109 mm
Tipo	160/18
Ø máximo do cone para mandril	17,431 mm
Área de aperto	3 - 16 mm
Cone para mandril	B 18 encurtado
Ø exterior	56 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

