

Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 15



Dados do pedido

Número do pedido	341000 15
GTIN	4045197308252
Classe de artigo	33A

Descrição

Modelo:

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis. Com nónio para pré-configurar a broca mais pequena e para o auxiliar de perfuração precisa n.º 341200.

Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descrição técnica

Área de aperto	0,2 - 1,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	37 mm
Tipo	15
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	35 mm
Cone para mandril	B 6
Ø máximo do cone para mandril	6,35 mm
Ø exterior	19 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

