

Pino de aperto 90° vedado, com perfuração, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

Número do pedido	308795 40
GTIN	4045197532787
Classe de artigo	32Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **JIS B 6339** (MAS-BT)/ **ISO 7388-2**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

Comprimento total L	60 mm
Ø do colar D	23 mm
Ø da cabeça D ₁	15 mm
L ₁	35 mm
Rosca M	M16
indicado para cone SK	40
binário de aperto máximo	50 Nm
indicado para cone SK com código de cor	SK 40

Tamanho da chave	19 mm
Propriedades do furo	com perfuração
Norma para pino de aperto	MAS 403
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308835 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308825 40