

Mandril de aperto automático, BT 50, Ø D1: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	302870 20
GTIN	4045197554611
Classe de artigo	32A

Descrição

Modelo:

- **Baixa fricção devido aos rolamentos de agulhas.**
- **Protegido com revestimento anticorrosão.**
- **À prova de pó e água.**
- **A força de aperto muito elevada aumenta a vida útil e melhora a superfície.**
- **Área de aperto flexível através de pinças de aperto.**
- **Força de aperto até 1000 Nm.**

Legenda:

As reentrâncias axiais internas evitam eficazmente que a ferramenta deslize.

A elevada rigidez radial devido à fixação repetida contra uma superfície plana evita a deflexão e garante uma elevada precisão de maquinagem e uma longa vida útil da ferramenta.

As ranhuras em T absorvem óleo e massa lubrificante, garantindo uma transmissão de binário segura.

Funcionamento absolutamente suave da porca de fixação.

Utilização:

Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto.

Acessórios especiais:

Chave de gancho n.º 628400.

Pinos de aperto n.º 308760 – 308795.

Pinças de aperto n.º 309566 – 309570.

Descrição técnica

chave de gancho adequada n.º 628400	52 / 55
Ø de fixação D ₁	20 mm
Projeção medida A	90 mm
Ø exterior da pinça de aperto D	52 mm
Alojamento	BT 50
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de aperto automático

Acessórios

Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 12	309566 12
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 16	309566 16
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 10	309566 10
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Chave de gancho com nariz para porcas com Ø exterior 52/55	628400 52/55
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 6	309566 6
Pinça de aperto para mandril resistente Ø de fixação nominal d 8	309566 8
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50

308760 50