



Dados do pedido

Número do pedido	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **tesakrepp® 4329** é uma **fita de pintura flexível** fina e **pouco encrespada**, que possui uma elevada resistência ao polimento húmido e uma boa **retenção de tinta e enchimento**. Além disso, também é adequada para **trabalhos gerais de cobertura e pintura** a temperaturas de até 70 °C.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Largura	50 mm
Designação do fabricante	tesakrepp® 4329
Espessura	0,13 mm
Cor	amarelado
Comprimento	50 m
Capacidade de alongamento	10 %

Forro disponível	não
Número de fitas adesivas	6
Resistência à tração	0,33 N/mm
Massa adesiva	Borracha natural
resistente à temperatura até	70 °C
Humidade do armazém	50 - 70 %
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	repulpável
Particularidade	adequado para escrever
material de suporte	Papel
Força de aderência em aço	0,28 N/mm
Aplicação	Trabalhos de cobertura
Tipo de fita adesiva	de um lado
Tipo de produto	Fita adesiva