

## Parafuso de aperto especial S20×2, indicado para cone SK: 40



### Dados do pedido

Número do pedido	308800 40
GTIN	4045197151094
Classe de artigo	32Z

### Descrição

#### Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

#### Instrução:

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

### Descrição técnica

binário de aperto máximo	50 Nm
L <sub>1</sub>	25 mm
Rosca M	M16
indicado para cone SK com código de cor	SK 40
indicado para cone SK	40
Comprimento total L	53 mm
Rosca M <sub>1</sub>	S20×2
Tipo de produto	Pinos de aperto

