

Mandril porta-fresas combinado Forma ADB, BT 40 curto, Ø do mandril d1: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	302900 16
GTIN	4250122613947
Classe de artigo	36E

Descrição

Modelo:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes brunidas.

Utilização:

Com mola de ajuste para fresas com ranhura longitudinal, p. ex. DIN 841.

Com anel arrastador para fresas com ranhura transversal, DIN 1880 e cabeças de fresagem DIN 1830.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802. Chave especial n.º 309840.

Instrução:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descrição técnica

Projeção medida A	55 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	16
Ø do mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	32 mm

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	16
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6358
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa

Acessórios

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Chaves especiais para mandril de Ø 16	309840 16
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Anel de arrasto para mandril de Ø 16	309870 16
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 16	309860 16
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40