

Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308802 40 |
| GTIN | 4045197644602 |
| Classe de artigo | 32Z |

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------------------|----------|
| Comprimento total L | 57,15 mm |
| binário de aperto máximo | 50 Nm |
| L ₁ | 32 mm |
| Ø da cabeça D ₁ | 15 mm |
| Rosca M | M16 |
| indicado para cone SK com código de cor | SK 40 |
| Ø do colar D | 23 mm |
| indicado para cone SK | 40 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Tamanho da chave | 19 mm |
| Norma para pino de aperto | MAS 403 |
| Tipo de produto | Pinos de aperto |

Acessórios

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 | 308820 40 |
| Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40 | 308825 40 |