



Retificadora de cinta GI, Tipo: 790201



Dados do pedido

Número do pedido	077613 790201
GTIN	2050001676757
Classe de artigo	03H

Descrição

Modelo:

Programa de retificadoras de cinta GRIT GI para as exigências elevadas da indústria: **construção robusta**, com **motores extremamente potentes**.

- **Eficiência elevada para a melhor taxa de remoção.**
- **Motor potente de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistema de fixação de cinta patenteado.**
- **Alta segurança de trabalho: o batente, a fenda de retificação e a proteção ocular podem ser ajustados individualmente.**

O **módulo básico** para a retificação de cinta industrial.

- **Utilização confortável, funcionamento de baixa vibração.**
- **Com rotação constante para um desempenho de corte elevado.**
- **Preparada para a opção de ligar a sistemas de aspiração centrais.**

Utilização:

Junto com as **bases de máquina** n.º 077614 como **retificadora de cinta**, com os **módulos de expansão para a retificação de raios, longitudinal, superfícies e excêntrica, bem como para rebarbar**.

Material fornecido:

Inclui ficha CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Instrução:

Para cintas de lixa, ver n.º 558310 e seguintes e n.º 558453-56.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	3000 r,p,m,
---------------------------------------	-------------

Designação do fabricante	GI 75
Largura da fita	75 mm
Peso	65 kg
Comprimento da fita	2000 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura total	540 mm
Comprimento total	970 mm
Altura total	1020 mm
Tipo de produto	Lixadoras de banda

Acessórios

Base de máquina Tipo 99001003	077614 99001003
Base de máquina Tipo 99001004	077614 99001004
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)ZK713X Granulometria 120	558310 120
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)ZK713X Granulometria 40	558310 40
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)ZK713X Granulometria 60	558310 60
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)ZK713X Granulometria 80	558310 80
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R Granulometria 120	558453 120
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R Granulometria 36	558453 36
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R Granulometria 60	558453 60
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R Granulometria 80	558453 80
Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R Granulometria 120	558454 120

Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R
Granulometria 36

558454 36

Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R
Granulometria 60

558454 60

Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R
Granulometria 80

558454 80

Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA)GRIT R
Granulometria 36

558456 36