



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 083645 19X50 |
| GTIN | 4005801208446 |
| Classe de artigo | 08M |

Descrição

Modelo:

A **tesakrepp® 4329** é uma **fita de pintura flexível** fina e **pouco encrespada**, que possui uma elevada resistência ao polimento húmido e uma boa **retenção de tinta e enchimento**. Além disso, também é adequada para **trabalhos gerais de cobertura e pintura** a temperaturas de até 70 °C.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Largura | 19 mm |
| Comprimento | 50 m |
| Espessura | 0,13 mm |
| Designação do fabricante | tesakrepp® 4329 |
| Cor | amarelado |
| material de suporte | Papel |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Particularidade | adequado para rasgar com a mão |
| Particularidade | repulpável |
| Particularidade | adequado para escrever |
| Resistência à tração | 0,33 N/mm |
| Forro disponível | não |
| Humidade do armazém | 50 - 70 % |
| resistente à temperatura até | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 35 °C |
| Capacidade de alongamento | 10 % |
| Número de fitas adesivas | 16 |
| Massa adesiva | Borracha natural |
| Aplicação | Trabalhos de cobertura |
| Força de aderência em aço | 0,28 N/mm |
| Tipo de fita adesiva | de um lado |
| Tipo de produto | Fita adesiva |