



## Dados do pedido

Número do pedido	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Classe de artigo	39R

## Descrição

### Modelo:

**Com bloqueio da força de aperto (SKS)** para perfuradoras de impacto. Para rotação à direita e à esquerda.

Com cone para mandril DIN 238

### Utilização:

Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342887 ou diretamente no fuso da máquina.

## Descrição técnica

Cone para mandril	B 12
Ø máximo do cone para mandril	12,065 mm
Tipo	10/12
Área de aperto	0 - 10 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	75,7 mm
Ø exterior	40,2 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave