

Mandril com coroa dentada, Tipo: 10/12



Dados do pedido

Número do pedido	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Classe de artigo	32W

Descrição

Modelo:

Guia de chave não endurecida.

Para rotação à direita e à esquerda.

Com cone para mandril DIN 238 para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Utilização:

Para perfuração universal em perfuradoras manuais elétricas, **perfuradoras de impactos** e perfuradoras de coluna.

Descrição técnica

Cone para mandril	B 12
Tipo	10/12
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	61,4 mm
Área de aperto	0,8 - 10 mm
Ø máximo do cone para mandril	12,065 mm
Ø exterior	33,5 mm

chave adequada para coroa dentada	S2
Tipo de produto	Mandril com coroa dentada