

Bucha com bloqueio radial Extra RV Versão de metal, Tipo: 13-1/2



Dados do pedido

Número do pedido	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Classe de artigo	39R

Descrição

Modelo:

- Buchas sem chave com bloqueio radial automático. Não é necessário bloqueio adicional (especialmente para perfuração de impactos).
- Muito ergonómica, fácil de usar, suporte de chaves sextavadas.
- Boa precisão de concentricidade.
- Versão perfurada para rotação à direita e à esquerda. (rosca M5 ou M6).

Equipado com proteção de arranque. Chanfros de fixação em metal duro para redução de desgaste.

Descrição técnica

capacidade máxima da máquina	1100 W
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	72,4 mm
Tipo	13-1/2
Área de aperto	1,5 - 13 mm
Ø exterior	42,7 mm
Alojamento	1/2-20 polegada
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	64,5 mm
Bloqueio radial	sim

Tipo de produto

Bucha sem chave