

Haste de encaixe com haste cilíndrica, Ø da haste/cone para mandril: 6/6mm



Dados do pedido

Número do pedido	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Classe de artigo	32X

Descrição

Modelo:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.

Design de precisão com haste cilíndrica.

Utilização:

Para alojamento de buchas em fresadoras, máquinas automáticas, etc. A haste cilíndrica pode ser fixada em **pinças de aperto ou na bucha da fresa.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descrição técnica

Cone para mandril DIN 238	B 6
Comprimento da haste cilíndrica	35 mm
Ø do cone D	6,35 mm
Ø da haste	6 mm
Tipo de produto	Alojamento da bucha