

Bucha autorroscante Supra, Tipo: 8



Dados do pedido

Número do pedido	341400 8
GTIN	4019208195025
Classe de artigo	39R

Descrição

Modelo:

Modelo para a indústria

Com cone para mandril DIN 238

Utilização:

Para perfuradoras verticais.

Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342887 ou diretamente no fuso da máquina.

Descrição técnica

Ø máximo do cone para mandril	12,065 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	73,4 mm
Tipo	8
Cone para mandril	B 12
Área de aperto	0 - 8 mm
Ø exterior	35,8 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave