

Bucha autorroscante Supra, Tipo: 10/12



Dados do pedido

Número do pedido	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Classe de artigo	39R

Descrição

Modelo:

Modelo para a indústria

Com cone para mandril DIN 238

Utilização:

Para perfuradoras verticais.

Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342887 ou diretamente no fuso da máquina.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça de perfuração fechada	86,1 mm
Ø máximo do cone para mandril	12,065 mm
Tipo	10/12
Área de aperto	0 - 10 mm
Cone para mandril	B 12
Ø exterior	40,2 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave