



Dados do pedido

Número do pedido	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **fita adesiva tesa® 4662** tem uma excelente força de aderência mesmo em superfícies ásperas e poeirentas. É à prova de água, maleável e flexível. Ideal para vedar tubos e cabos, bem como para aplicações em estuque e alvenaria. É fácil de rasgar à mão no sentido longitudinal e transversal.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Comprimento	50 m
Espessura	0,23 mm
Designação do fabricante	fita adesiva 4662
Largura	48 mm
Cor	prateado
Capacidade de alongamento	18 %

Humidade do armazém	50 - 70 %
resistente à temperatura até	95 °C
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Tipo de fita adesiva	de um lado
Forro disponível	não
Particularidade	macio
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	impermeável
Finura do tecido	27 mesh
Resistência à tração	3 N/mm
Massa adesiva	Borracha natural
material de suporte	Tecido
Aplicação	Vedar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Embalar
Aplicação	Colar
Aplicação	Fixar
Força de aderência em aço	0,44 N/mm
Atributo do nome do produto	prateado
Tipo de produto	Fita adesiva