

Pinça de aperto ER, ER 20, Ø de fixação nominal d: 3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	308930 3
GTIN	4045197151223
Classe de artigo	32Z

Descrição**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Instrução:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	3 mm
Alojamento	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	428 E
Ø exterior D	21 mm
Comprimento total L	31,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

