

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **3M™ Temflex® 165** é uma **fitas de isolamento de PVC maleável e universalmente aplicável**. Altamente inflamável. Autoextintora, boa resistência ao óleo e aos solventes.

Utilização:

Para isolar, agrupar, fixar e marcar a cor.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Comprimento	25 m
Cor	branco
Espessura	0,15 mm
Largura	19 mm
Designação do fabricante	3M® Temflex® 165
Forro disponível	não

material de suporte	Película de PVC
Aplicação	Isolar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Marcar
Aplicação	Identificar
Força de aderência em aço	0,2 N/mm
Temperatura de armazenamento	20 - 23 °C
Humidade do armazém	50 - 60 %
Capacidade de alongamento	200 %
Resistência à tração	2 N/mm
resistente à temperatura até	90 °C
Tipo de fita adesiva	de um lado
Atributo do nome do produto	19 mm×25 m
Tipo de produto	Fita adesiva