



Dados do pedido

Número do pedido	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

O **tesakrepp® 4334** consiste num substrato de papel extra fino e resistente a rasgões. Permite um bom posicionamento e é adequado para até 8 semanas ao ar livre, bem como para **técnicas de espátula, pintura e envernizamento de alta qualidade com bordas de pintura ou de verniz precisas**. Deve ser usado em diferentes superfícies sensíveis, como vidro, alumínio, HPVC e madeira.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Comprimento	50 m
Espessura	0,09 mm
Designação do fabricante	tesakrepp® 4334
Largura	30 mm
Cor	amarelado

Forro disponível	não
Número de fitas adesivas	1
Massa adesiva	Acrilato
resistente à temperatura até	120 °C
Particularidade	resistente a raios UV
Particularidade	adequado para escrever
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Resistência à tração	0,3 N/mm
material de suporte	Papel
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Humidade do armazém	50 - 70 %
Capacidade de alongamento	4 %
Aplicação	Trabalhos de cobertura
Força de aderência em aço	0,19 N/mm
Tipo de fita adesiva	de um lado
Tipo de produto	Fita adesiva