

CNMG 09T308, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 250152 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819604 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|------------------------|
| Tipo | HB7120-1 |
| Condição de corte | contínuo |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Aplicação principal | M |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 80 - 260 m/min |
| Quebra-aperas | VM |
| Avanço f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T308 |
| Número de trocas/cortes | 4 |

| | |
|-----------------|--|
| Tolerância | M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |