

DNMG 150604, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar