

**CNMG 120408, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Quebra-aperas	VM
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar