

DNMG 110404, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Quebra-aperas	VS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar