


SNMG 120408, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	VS
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar