

DNMG 150604, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Quebra-aperas	VS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar