


SNMG 120404, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	VM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear