

**WNMG 080404, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HB7120-1
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VS
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar