

**TNMG 160408, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	VS
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar