

WNMG 080408, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
Quebra-aparas	VS
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar