



Dados do pedido

Número do pedido	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **fita adesiva tesa® 4662** tem uma excelente força de aderência mesmo em superfícies ásperas e poeirentas. É à prova de água, maleável e flexível. Ideal para vedar tubos e cabos, bem como para aplicações em estuque e alvenaria. É fácil de rasgar à mão no sentido longitudinal e transversal.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos tesa® refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Comprimento	50 m
Largura	48 mm
Espessura	0,23 mm
Cor	preto
Designação do fabricante	fita adesiva 4662
Finura do tecido	27 mesh

resistente à temperatura até	95 °C
Temperatura de armazenamento	15 - 35 °C
Massa adesiva	Borracha natural
Humidade do armazém	50 - 70 %
material de suporte	Tecido
Tipo de fita adesiva	de um lado
Forro disponível	não
Particularidade	macio
Particularidade	adequado para rasgar com a mão
Particularidade	impermeável
Capacidade de alongamento	18 %
Resistência à tração	3 N/mm
Força de aderência em aço	0,44 N/mm
Aplicação	Vedar
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Fixar
Aplicação	Embalar
Aplicação	Colar
Aplicação	Fixar
Atributo do nome do produto	preto
Tipo de produto	Fita adesiva